

# BODE Eurospender Touchless

Bezdotykový dávkovač  
pro dezinfekční přípravky na ruce



Automatický plastový dávkovač pro aplikaci dezinfekčních přípravků na ruce.  
Snadné nastavení dávky.



# BODE Eurospender Touchless

## Vlastnosti

BODE Eurospender Touchless je bezdotykový dávkovač s možností nastavení dávky.

Výhody:

- plně automatický, senzorem řízený dávkovač vyrobený z odolného plastu
- jednoduché používání
- nastavitelná velikost dávky (cca od 1,5 ml do 6 ml)
- při používání je uzamčený (všechny dávkovače lze odemknout stejným klíčem)
- integrovaný odkapávač
- použitelný pro všechny běžné láhve
- jednoduchá a rychlá výměna láhve
- snadná manipulace a čištění
- snadná instalace, i ve stísněných podmínkách
- instaluje se na zeď nebo svislé povrchy
- dodávka včetně materiálu na uchycení, návodu na montáž a obsluhu a baterií (4x AA 1,5V)
- dlouhá životnost baterií (až 40 000 dávek)



## Nastavení dávky

Množství dávkovaného roztoku lze nastavit v rozmezí od 1,5 ml do 6 ml.

Dávkovač je přednastaven na minimální dávku, tzn. 1,5 ml. V případě potřeby je možné dávku krokově zvyšovat až na 6 ml. Chcete-li změnit nastavení dávkovače, odklopte bílý přední kryt. Uvnitř je kulaté bílé tlačítko (vpravo nahoře, vedle mini USB portu).

Stiskněte jednou tlačítko. Světelná dioda dvakrát



červeně zabliká. To signalizuje, že je nastaven dvojnásobek základní dávky (2 x 1,5 ml). Pokud stisknete tlačítko znovu, základní dávka je trojnásobná (3 x 1,5 ml), světelná dioda zabliká 3x. Po dalším stisknutí zabliká světelná dioda 4x, což znamená nastavení čtyřnásobné dávky (4 x 1,5 ml). Další stisknutí tlačítka uvede dávkovač do výchozího stavu, je nastavena základní dávka 1,5 ml (světelná dioda blikne jednou).

Po nastavení požadované dávky dávkovač uzavřete a otestujte nastavenou velikost dávky.

## HARTMANN-RICO a.s.

Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška  
tel.: 549 456 120, info linka: 800 100 333  
e-mail: [cz.bode@hartmann.info](mailto:cz.bode@hartmann.info)  
[www.bode.cz](http://www.bode.cz)

## Výměna baterií

Výměna baterií je snadná a rychlá:

1. Otevřete dávkovač a vyjměte láhev.
2. Otevřete kryt baterií a vyjměte staré baterie.
3. Vložte nové baterie (4 x AA 1,5 V) - pozor na správnou polaritu.



## Balení

981154

pro láhve 350/500 ml

1 ks

